


Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44, Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, aluminium, Fläche

MEG2414-0460

EAN Code: 4042811141097

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Produkt- Oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung	Stromversorgung
Anzahl Der Steckdosen	1
Konfiguration Der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung Des Ausgangs	Schuko
Ausgangsstandard	CEE 7/3
Abdeckungstyp	Mit Verschluss Klappdeckel
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Beschriftung	IP44
Farbton	Aluminium
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Schutzart (Ip)	IP44
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Normen	DIN 49440

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,800 cm
Vpe 1 Breite	7,600 cm
Vpe 1 Länge	7,700 cm
Vpe 1 Gewicht	104,000 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	50
Vpe 2 Höhe	18,500 cm
Vpe 2 Breite	30,000 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm
Vpe 2 Gewicht	5,715 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	2000
Vpe 3 Höhe	110,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	243,600 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

	Frei Von Reach-Svhc	
	Frei Von Giftigen Schwermetallen	
	Quecksilberfrei	
	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration	
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration	
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)	
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.	