

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Heizungs-Notschalter Aus/
Wechsel, 1-polig mit Kontroll-
Langfeldleuchte, lichtgrau,
AQUASTAR

MEG3448-8029

EAN Code: 4042811179625

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Produktname	Aquastar
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- Oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Schaltanwendung	Emergency
Geliefertes Zubehör	Langfeldbeleuchtung Eitkettenplatte
Farbton	Hellgrau

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-Wege
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	10 AX
Anzahl Der Wippen	1
Beschriftung	Heizungs-Notschalter
Kabeleinführungsnummer	2
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Polypropylen

Montage

Schutzart (Ip)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,900 cm
Vpe 1 Breite	7,300 cm
Vpe 1 Länge	8,300 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Gewicht	124,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	6,900 cm
Vpe 2 Breite	17,700 cm
Vpe 2 Länge	37,700 cm
Vpe 2 Gewicht	1,336 kg
Vpe 3 Art	CAR
Vpe 3 Menge	40
Vpe 3 Höhe	19,700 cm
Vpe 3 Breite	30,500 cm
Vpe 3 Länge	40,400 cm
Vpe 3 Gewicht	5,716 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

[Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich