


Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Serienschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen

MEG3535-0000

EAN Code: 4042811144678

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- Oder Komponententyp	Schalter
Geräteanwendung	Beleuchtung
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ Der Technologie	Elektromechanisch
Gehäusevariante	Einbau
Anzahl Der Wippen	2
Stellglied	Wippe

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig 1-Weg
Lokale Signalisierung	LED
Signalisierungsfunktion	Anzeige
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Bemessungsstrom	16 AX
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen

Montage

Schutzart (Ip)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,7 cm
Vpe 1 Breite	7,3 cm
Vpe 1 Länge	7,3 cm
Vpe 1 Gewicht	71,0 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	9,1 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 2 Breite	18,1 cm
Vpe 2 Länge	27,1 cm
Vpe 2 Gewicht	826,0 g
Vpe 3 Art	CAR
Vpe 3 Menge	40
Vpe 3 Höhe	18,5 cm
Vpe 3 Breite	30,0 cm
Vpe 3 Länge	40,0 cm
Vpe 3 Gewicht	3,75 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

[Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich