

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach, schwarz matt, System M

MEG4522-0403

EAN Code: 4042811232221

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Produkt- Oder Komponententyp	Abdeckplatte
Produktbestimmung	Datenbuchse
Farbton	Schwarz (RAL 9005)

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Anzahl Der Steckdosen	2
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Schutzart (Ip)	IP20
Schutzart (Ik)	IK03
Breite	55,5 mm
Höhe	55,5 mm
Tiefe	17 mm
Umgebungseigenschaften	Für Einsatz in Innenräumen

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	1,600 cm
Vpe 1 Breite	5,400 cm
Vpe 1 Länge	5,500 cm
Vpe 1 Gewicht	10,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	7,700 cm
Vpe 2 Breite	7,700 cm
Vpe 2 Länge	12,500 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 2 Gewicht	142,000 g
Vpe 3 Art	CAR
Vpe 3 Menge	240
Vpe 3 Höhe	19,700 cm
Vpe 3 Breite	30,700 cm
Vpe 3 Länge	40,200 cm
Vpe 3 Gewicht	3,848 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Umweltfreundliche Materialien Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

95

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Reach-Svhc

✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

[Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich