

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Zentralplatte für Antennensteckdosen, Anthrazit, System Design

MEG4123-6034

EAN Code: 4042811197391

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System D Inserts
Produkt- Oder Komponententyp	Abdeckplatte
Produktbestimmung	TV/SAT-Steckdose
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7024)

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Anzahl Der Steckdosen	2
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	10 mm

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	1,300 cm
Vpe 1 Breite	7,100 cm
Vpe 1 Länge	7,200 cm
Vpe 1 Gewicht	18,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	5
Vpe 2 Höhe	5,700 cm
Vpe 2 Breite	7,700 cm
Vpe 2 Länge	7,800 cm
Vpe 2 Gewicht	98,000 g
Vpe 3 Art	CAR
Vpe 3 Menge	250
Vpe 3 Höhe	19,900 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 3 Breite	30,900 cm
Vpe 3 Länge	40,600 cm
Vpe 3 Gewicht	5,256 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

	Frei Von Giftigen Schwermetallen
	Quecksilberfrei
	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)