

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Universal-Dimmer-Einsatz

MEG5171-0000

EAN Code: 4042811164652

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Kompatible Produktfamilie	PlusLink
Produkt- Oder Komponententyp	Multifunktionssteuergerät
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Beleuchtungssteuerung
Typ Der Technologie	Elektronisch
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Anzahl Der Wippen	1
Dimmertyp	Universal
Lasttyp	Ohmsch: 10 - 420 W Halogen: 10 - 420 W Elektronischer Transformator: 10 - 420 VA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220/230 V AC 50/60 Hz
Schutzart	Schutz vor elektronischem Kurzschluss und Überlastschutz
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-5...35 °C
Schutzart (Ip)	IP20
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	28 mm

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,600 cm
Vpe 1 Breite	7,600 cm
Vpe 1 Länge	7,700 cm
Vpe 1 Gewicht	98,000 g
Vpe 2 Art	CAR

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 2 Menge	50
Vpe 2 Höhe	19,900 cm
Vpe 2 Breite	30,400 cm
Vpe 2 Länge	40,500 cm
Vpe 2 Gewicht	5,246 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓	Frei Von Reach-Svhc
✓	Frei Von Giftigen Schwermetallen
✓	Quecksilberfrei
✓	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen