

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



ARGUS 180 UP Sensor-Modul, schwarz matt, System M

MEG5710-0403

EAN Code: 4042811233693

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Argus
Ästhetischer Name	M-Pure M-Pure Decor M-Smart M-Plan M-Elegance
Kompatible Produktfamilie	PlusLink
Produkt- Oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Gerätedarstellung	Modul
Farbton	Schwarz

Zusatzmerkmale

Typ Der Technologie	Elektronisch
Befestigungsmodus	Steckbar
Produktbestimmung	Multifunktionssteuergerät
Sensortyp	Ultraviolett-Sensor
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Bereich Der Anwesenheitserfassung	16 m x 12 m
Erfassungsbereich	180° horizontal
Zeitverzögerungsbereich	10 s - 30 min
Montagehöhe	1,1 m
Höhe	75 mm
Breite	75 mm
Tiefe	62 mm
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...50 °C
Schutzart (Ip)	IP20
Resistenz Gegen Chemische Substanzen	Reinigungsmittel

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
-----------	-----

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	6,2 cm
Vpe 1 Breite	7,5 cm
Vpe 1 Länge	7,5 cm
Vpe 1 Gewicht	65 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	20
Vpe 2 Höhe	18,5 cm
Vpe 2 Breite	30 cm
Vpe 2 Länge	40 cm
Vpe 2 Gewicht	1,71 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Umweltfreundliche Materialien Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung



Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

48

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

[Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen