


Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Tastensor Pro T, System Design,
Champagnermetallic,
Temperaturfühler, Modus
Berührungslos

MEG6185-6051

EAN Code: 4042811223625

Hauptmerkmale

Ästhetischer Name	System Design
Produktname	KNX
Produkt- Oder Komponententyp	Drucktaste
Bustyp	KNX
Hauptfarbton	Metallisch

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Touch-Typ Berührungslos
Sensortyp	Temperatur
Gehäusevariante	Einbau
Anzahl Der Funktionstasten	4
Funktion Verfügbar	Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus Expreseinstellung: Ruft eine voreingestellte Konfiguration auf Drucktaster mit 1 bis 4 Bedientasten Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit reduzierter Helligkeit Programmierbar mit ETS4 und höher Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen Mit Statusanzeigen Jalousie (einfächig/zweifächig) Hinterleuchtete Symbole Deaktivierungsfunktionen Szenenabruf Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen 8-Bit-Linearregler Schalten, Umschalten, Dimmen (einfächig/zweifächig) Demontageschutz mit Zubehör Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration Szene speichern Näherungsfunktion
Lokale Signalisierung	1 LED pro Kanal (weiß/grün)
Beschriftung	Mit Symbolen
Material	Kunststoff
Farbton	Metallisch
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Breite	71 mm
Höhe	71 mm

Montage

Schutzart (Ip)	IP20
----------------	------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,2 cm
Vpe 1 Breite	7,5 cm
Vpe 1 Länge	7,5 cm
Vpe 1 Gewicht	101,0 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	50
Vpe 2 Höhe	18,5 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	5,46 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen