

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Wandler TI 1250\_5 LINERGY 32x65

METSECT5DA125

EAN Code: 3303431123698

### Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	CT
Produkt- Oder Komponententyp	Stromwandler
Sekundärstrom	5 A
Genauigkeitsklasse	Klasse 0,5 bei 15 VA Klasse 1 bei 20 VA
[In] Bemessungsstrom	1250 A

### Zusatzmerkmale

Typ Des Stromwandlers	Klimafest für Schiene
Stromwandlerverhältnis	1250/5
[Ith] Konventioneller Thermischer Strom In Freier Luft	60 kA
Dynamischer Haltestrom	2,5 Ith
Max. Sicherheitsfaktor	5
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	3 kV
Montagemodus	Isolierte Feststellschraube
Montagehalterung	Sammelschiene
Breite	Außerhalb: 90 mm Innen: 65 mm
Höhe	Außerhalb: 94 mm Innen: 32 mm
Tiefe	Rahmen : 40 mm Gesamt : 87 mm
Produktgewicht	0,636 kg
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	3 kV
Elektrische Isolationsklasse	Klasse B
Öffnung Der Schienen	65 x 32
Dichtung	Mit

### Montage

Normen	IEC 61869-2 VDE 0414
--------	-------------------------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Produktzertifizierungen	EAC CE
Schutzart (Ip)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...50 °C

## Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	10,4 cm
Vpe 1 Breite	9,5 cm
Vpe 1 Länge	10,0 cm
Vpe 1 Gewicht	634,0 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	16
Vpe 2 Höhe	30,0 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	10,295 kg

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

### Eu-Rohs-Richtlinie

Konform

[EU-RoHS-Deklaration](#)

### Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.

### Weee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.