

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Raumtemperaturregler 24 V mit Schalter und Zentralplatte, Anthrazit, System Design

MEG5761-6034

EAN Code: 4042811199456

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- Oder Komponententyp	Thermostat
Produktname	System D Inserts
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Geräteanwendung	Raum

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Typ Der Technologie	Elektromechanisch
Funktion Verfügbar	Mit Temperaturreduzierung Mit thermischer Rückkopplung Mit Bimetall-Sensor
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[In] Bemessungsstrom	10 A
Hysterese	0,5 K
Art Und Zusammensetzung Der Kontakte	1 S
Anzahl Der Klemmen	8 schraubenlose Klemmen
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7024)
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Zentralplatte
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	47 mm

Montage

Messtemperatur	5...30 °C
Schutzart (Ip)	IP20

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	6 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Breite	7,5 cm
Vpe 1 Länge	7,5 cm
Vpe 1 Gewicht	89 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	40
Vpe 2 Höhe	18,5 cm
Vpe 2 Breite	30 cm
Vpe 2 Länge	40 cm
Vpe 2 Gewicht	3,963 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

	Frei Von Giftigen Schwermetallen
	Quecksilberfrei
	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übereerfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Weeee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.