

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wandler TI 2500_5 FL.Sammelschiene 38x127

METSECT5DB250

EAN Code: 3303431123766

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	CT
Produkt- Oder Komponententyp	Stromwandler
Sekundärstrom	5 A
Genauigkeitsklasse	Klasse 0,5 bei 20 VA Klasse 1 bei 25 VA
[In] Bemessungsstrom	2500 A

Zusatzmerkmale

Typ Des Stromwandlers	Klimafest für Schiene
Stromwandlerverhältnis	2500/5
[Ith] Konventioneller Thermischer Strom In Freier Luft	60 kA
Dynamischer Haltestrom	2,5 Ith
Max. Sicherheitsfaktor	5
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	3 kV
Montagemodus	Isolierte Feststellschraube
Montagehalterung	Sammelschiene
Breite	Innen: 38 mm Außerhalb: 99 mm
Höhe	Innen: 127 mm Außerhalb: 160 mm
Tiefe	Rahmen : 40 mm Gesamt : 78,4 mm
Produktgewicht	1,082 kg
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	3 kV
Elektrische Isolationsklasse	Klasse B
Öffnung Der Schienen	127 x 38
Dichtung	Mit

Montage

Normen	VDE 0414 IEC 61869-2
--------	-------------------------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	EAC CE
Schutzart (Ip)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...50 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	13,5 cm
Vpe 1 Breite	10,3 cm
Vpe 1 Länge	17,1 cm
Vpe 1 Gewicht	879,0 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	30,0 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	9,887 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.