


Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 16A, ZB

MEG5777-0001

EAN Code: 4042811234034

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- Oder Komponententyp	Angeschlossener Thermostat
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Name Der Mobilen App	Wiser Home
Geräteanwendung	Boden
Verpackungstyp	Karton

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Typ Der Technologie	Elektronisch
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V 50 Hz
Bemessungsleistung In W	3680 W
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[In] Bemessungsstrom	16 A
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Höhe	52 mm
Breite	52 mm
Tiefe	28 mm
Produktgewicht	69 g

Montage

Normen	EN 60730-1 EN 60730-2-9 EN 300328 EN 50566
Schutzart (Ip)	IP30
Umgebungseigenschaften	Für Einsatz in Innenräumen

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	4 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Breite	9 cm
Vpe 1 Länge	9 cm
Vpe 1 Gewicht	101 g
Vpe 2 Art	S02
Vpe 2 Menge	36
Vpe 2 Höhe	15 cm
Vpe 2 Breite	30 cm
Vpe 2 Länge	40 cm
Vpe 2 Gewicht	4,206 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	1728
Vpe 3 Höhe	105 cm
Vpe 3 Breite	80 cm
Vpe 3 Länge	120 cm
Vpe 3 Gewicht	220,5 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen