

Produktdatenblatt

Spezifikationen



PowerLogic-Umbaustromwandler - Typ GA, für Schienenprofil - 0300A / 5A

METSECT5GA030

⚠ Der Verkauf wird eingestellt am: 30.06.2024

⚠ Demnächst nicht mehr
lieferbar

EAN Code: 3606489607838

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	CT
Produkt- Oder Komponententyp	Stromwandler
Sekundärstrom	5 A
Genauigkeitsklasse	Klasse 1 bei 3,75 VA
[In] Bemessungsstrom	300 A

Zusatzmerkmale

Typ Des Stromwandlers	Standard für Sammelschiene Spaltungskern
Stromwandlerverhältnis	300/5
[Ith] Konventioneller Thermischer Strom In Freier Luft	300 A
Max. Sicherheitsfaktor	5
Zulässiger Strom	18000 A während 1 s
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	< 720 V 50 Hz
[Ui] Bemessungs- Isolationsspannung	3 kV
Montagemodus	Durch Schrauben
Montagehalterung	DIN-Schiene Mit Schrauben auf Oberfläche befestigt
Breite	Außerhalb: 93 mm Innen: 23 mm
Höhe	Außerhalb: 106,15 mm Innen: 33 mm
Tiefe	58 mm
Elektrische Isolationsklasse	Klasse E
Öffnung Der Schienen	20 x 30

Montage

Normen	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-5...40 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-25...70 °C
----------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	11,0 cm
Vpe 1 Breite	6,2 cm
Vpe 1 Länge	9,8 cm
Vpe 1 Gewicht	634,0 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	24
Vpe 2 Höhe	30,0 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	15,76 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

	Frei Von Reach-Svhc	
	Frei Von Giftigen Schwermetallen	
	Quecksilberfrei	
	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration	
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration	
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China	
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.	