

Produktdatenblatt

Spezifikationen



PowerLogic-Umbaustromwandler - Typ HG, für Kabel - 0100A / 5A

METSECT5HG010

EAN Code: 3606489608248

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	CT
Produkt- Oder Komponententyp	Stromwandler
Sekundärstrom	5 A
Genauigkeitsklasse	Klasse 3 bei 1,5 VA
[In] Bemessungsstrom	100 A

Zusatzmerkmale

Typ Des Stromwandlers	Standard für Kabel Spaltungskern
Stromwandlerverhältnis	100/5
[Ith] Konventioneller Thermischer Strom In Freier Luft	120 A
Max. Sicherheitsfaktor	5
Zulässiger Strom	6000 A während 1 s
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	< 720 V 50 Hz
[Ui] Bemessungs- Isolationsspannung	3 kV
Montagemodus	Aufsteckbar
Breite	Außerhalb: 59,2 mm
Höhe	Außerhalb: 96,4 mm
Tiefe	89,2 mm
Durchmesser	Innen: 32,5 mm
Elektrische Isolationsklasse	Klasse E
Äußerer Kabeldurchmesser	32,5 mm
Anschlüsse - Klemmen	Kabel 2 Kabel 0,5...1,5 mm² 0,5 m

Montage

Normen	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-5...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-25...70 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	8,0 cm
Vpe 1 Breite	7,5 cm
Vpe 1 Länge	13,0 cm
Vpe 1 Gewicht	322,0 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	20
Vpe 2 Höhe	30,0 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	7,05 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

	Frei Von Reach-Svhc	
	Frei Von Giftigen Schwermetallen	
	Quecksilberfrei	
	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration	
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration	
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China	
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.	