

Produktdatenblatt

Spezifikationen



ClimaSys-PTC- Widerstandsheizung 55W, 110-250V

NSYCR55WU2

EAN Code: 3606480152160

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt- Oder Komponententyp	Widerstandsheizung
Kompatible Produktfamilie	Prisma P Prisma G
Leistungsbereich	55 W
Eingangsspannung	110 - 250 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Betriebsposition	Vertikal
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-40...70 °C
Schutzart (Ip)	IP20
Produktzertifizierungen	UL VDE
Material	Gehäuse: extrudiertes Aluminium
Höhe	200 mm
Breite	85 mm
Tiefe	70 mm
Einsatzbedingungen	Luftdicht verschlossenes Gehäuse Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden Elektrischer Schutz wird benötigt
Befestigungsmodus	Durch Klipse
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	7,000 cm
Vpe 1 Breite	8,000 cm
Vpe 1 Länge	20,500 cm
Vpe 1 Gewicht	534,000 g
Vpe 2 Art	S04
Vpe 2 Menge	16

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	40,000 cm
Vpe 2 Länge	60,000 cm
Vpe 2 Gewicht	9,110 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich