

Produktdatenblatt

Spezifikationen



CEE Stecker, Schraubklemmen, 32A, 3p+E, 200-250 V AC, IP44

PKE32M424

 **Eingestellt am:** 23.06.2023

EAN Code: 3303432032449

 **Nicht mehr lieferbar**

Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt- Oder Komponententyp	Stecker
Kurzbezeichnung Des Geräts	PratiKa-Stecker
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung Der Pole	3P+E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Stecker/Steckdose/Steuerstatus	Gerade
[In] Bemessungsstrom	32 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	200-250 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. Im Uhrzeigers.	9 h
Stecker, Steckdosenmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material Der Kontakte	Hülsen: Messing
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt	2,5...10 mm²
Äußerer Kabeldurchmesser	11,5...21 mm
Kabeleinführung	Führungsrolle Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 21
Produktgewicht	0,2 kg
Höhe	152 mm
Breite	76 mm
Tiefe	76 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Bau

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Schutzart (Ip)	IP44 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK08 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit	850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Luftfeuchtigkeit	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
Betriebshöhe	2.000 m
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	16,0 cm
Vpe 1 Breite	6,0 cm
Vpe 1 Länge	7,0 cm
Vpe 1 Gewicht	224,0 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	12,0 cm
Vpe 2 Breite	27,0 cm
Vpe 2 Länge	27,0 cm
Vpe 2 Gewicht	2,397 kg
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	30
Vpe 3 Höhe	30,0 cm
Vpe 3 Breite	30,0 cm
Vpe 3 Länge	40,0 cm
Vpe 3 Gewicht	7,678 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich