

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Resi9 Phasenschiene Gabel, 3P, 12 TE, 63A, ablängbar



R9XFH312

EAN Code: 3606480515910

Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- Oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Der Leitungen	3L
Länge In 18-Mm-Modulen	12

Zusatzmerkmale

Anzahl Der Wege	4-polig 3 L
Polkonfiguration Für 1-Weg	1 x 3P
Anschlussraster	18 mm
Anschlusstyp	Gabel
Abstand Zwischen Den Polen	54 mm
Beschriftung	L1 L2 L3
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie	63 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V AC Ph/Ph
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC
Montageort	Unten auf Doppelfunktionsklemme
9-Mm-Raster	24
Breite	220 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti9 K60 Resi9 Resi9 MCB Resi9 Resi9 RCBO Resi9 Resi9 RCCB Resi9 Resi9 Switch

Montage

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	CE
Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,5 cm
Vpe 1 Breite	1,5 cm
Vpe 1 Länge	21,2 cm
Vpe 1 Gewicht	81 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	5
Vpe 2 Höhe	6 cm
Vpe 2 Breite	8,5 cm
Vpe 2 Länge	24,7 cm
Vpe 2 Gewicht	475 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	90
Vpe 3 Höhe	30 cm
Vpe 3 Breite	30 cm
Vpe 3 Länge	40 cm
Vpe 3 Gewicht	9,062 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich