

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Spacial, Antrieb f. bünd. Montage, Altivar Prozess Größe S4, IP55

NSYPTDS4

EAN Code: 3606485442471

Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produkt- Oder Komponententyp	Antriebseinbausatz
Zubehörkategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Produktspezifische Anwendung	Prozesse und Hilfsmittel
Kompatible Produktfamilie	Altivar Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Altivar Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Spacial SF- und SM-Gehäuse Altivar Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV340
Kompatibilität Mit Altivar Prozess 630-930, Größe:	4
Motorleistung (Kw)	15 kW 220/240 V 18,5 kW 220/240 V 22 kW 220/240 V 30 kW 380/480 V 37 kW 380/480 V 45 kW 380/480 V
Montageort	Modus 1: Gehäuserückseite auf Montageplatte Modus 2: Innenseite Gehäuse
Bausatz-Zusammensetzung	1 Montageplatte mit Flanschen und integrierter Dichtung, Stahl mit Anti-Korrosions-Beschichtung. Befestigungsmaterial durch Schrauben und Muttern 1 Befestigungszubehör 1 Bohrschablone 1 Anleitungsbblatt 1 Kantenschutzprofil, Kunststoff. 1 Halterung für Lüfter 1 Abdeckung zum Lüfterschutz

Zusatzmerkmale

Zulässige Dauerbelastung	28,7 kg
Farbe	Grau (RAL 7035)
Höhe	Extern: 800 mm Ausschnitt: 735 mm
Breite	Extern: 385 mm Ausschnitt: 325 mm
Tiefe	Wand-Gehäuse-Abtrennung : 151,5 mm
Produktgewicht	8,102 kg
Dienste	Konfiguration des Gehäusesvorgebohrte Rückseite mit gewünschten Abmessungen Werkseitige Installation Antriebseinbausatz auf Gehäuse

Montage

Schutzart (Ip)	IP55 conforming to IEC 60529
----------------	------------------------------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	13 cm
Vpe 1 Breite	41 cm
Vpe 1 Länge	84 cm
Vpe 1 Gewicht	8,102 kg
Vpe 2 Art	PAM
Vpe 2 Menge	20
Vpe 2 Höhe	146 cm
Vpe 2 Breite	100 cm
Vpe 2 Länge	120 cm
Vpe 2 Gewicht	175 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich