



Door Panel TwinBus 7" mit WiFi mit Rahmen im M-Pure Design

RGE1797780

- Eingestellt am: 31.12.2023
- Der Service wird eingestellt am: 30.06.2024

Lieferbar solange Restbestände vorhanden

EAN Code: 4026529046301

Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Produkt- Oder Komponententyp	Video-Hausstation
Intercom-Typ	2-way intercom
Verwendung Des Schlitzes	SD-Karte
Ruftaste	1 button

Zusatzmerkmale

Versorgung	Externe Versorgung
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	Externe Spannungsversorgung: 24 V DC, <550 mA Externe Spannungsversorgung: 18 V AC, <600 mA Bus: 30 V DC, <100 mA
Ausgangstyp	Relais 24 V 1 A AC/DC
Eingangstyp	TwinBus-Videoeingang 1 x
Steuertastentyp	Sprechanschluss taste Türöffnertaste
Prozessorname	D-Power DP5000 at 1500 MHz
Speicherkapazität	512 MB RAM DDR3
Displaytyp	LCD-Touchscreen
Displaygröße	7 Zoll
Displayauflösung	1.024 x 600 Pixel
Beleuchtungsstärke	330 cd
Funktion Verfügbar	Touch-Funktion
Farbton	Polarweiß
Lokale Signalisierung	LED Stromversorgung LED Ethernet Verbindung LED Kommunikationsbus
Angezeigte Informationen	Menügesteuerte Benutzeroberfläche
Integrierte Schnittstellen	1 Ethernet-Anschluss
Montageposition	Horizontal
Montagemodus	Unterputzmontage
Montagehalterung	Schraubbefestigung
Höhe	150 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Breite	230 mm
Tiefe	37 mm
Produktgewicht	600 g

Montage

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-5...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Normen	IEEE 802.11 b/g/n IEEE 802.3 CE
Marktsegment	Gebäude

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,700 cm
Vpe 1 Breite	18,900 cm
Vpe 1 Länge	26,900 cm
Vpe 1 Gewicht	942,000 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	27,400 cm
Vpe 2 Breite	32,800 cm
Vpe 2 Länge	40,800 cm
Vpe 2 Gewicht	10,108 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Reach-Svhc

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen