

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Drahtloser Zonencontroller Zigbee Pro - PIR-Abdeckung - Analogausgang

SE7200F5545W-VWA

⚠ Eingestellt am: 13.11.2020

⚠ Der Service wird eingestellt am: 31.12.2017

⚠ Nicht mehr lieferbar

### Hauptmerkmale

Produktname	SE7000 Series
Kurzbezeichnung Des Geräts	SE7200
Breite	87 mm
Produkt- Oder Komponententyp	Zone Controller
Geräteanwendung	Zonenthermostat
Produktgewicht	340 g
Tiefe	38 mm
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C
Höhe	125 mm
Messgenauigkeit	Temperatur: +/-0,5°C,
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Kommunikationsprotokoll	Zigbee Pro
Eingangsspannung	10-30 V AC 0...10 V DC
Ausgangsspannung	0 - 10 V DC 30 V AC
Eingangstyp	Analog 2 x
Ausgangsstrom	<= 5 mA bei 0...10 V
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Sensortyp	NTC-Thermistor T2 10 kOhm
Baureihe	EcoStruxure Building Expert
Ökonomiegerät	No
Humidity Control	No
Pir-Abdeckung	Yes
Terminierung	No

### Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mit Deckel
Funktion Verfügbar	Vorwärmer nicht enthalten Feuchteregulierung nicht enthalten Zeitplanung nicht enthalten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

---

<b>Kompatible Produktfamilie</b>	EcoStruxure Building Expert (EnOcean MPM)MPM-GW Gateway EcoStruxure Building Expert (EnOcean MPM)MPM-VS Strömungssensor EcoStruxure Building Expert (EnOcean MPM)MPM-VA Strömungssensor EcoStruxure Building Expert (EnOcean MPM)MPM-UN Controller
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<b>Max. Anzahl Der Angeschlossenen Geräte</b>	Zigbee: 50 (Maximum)
-----------------------------------------------	----------------------

---

## Verpackungseinheiten

---

<b>Vpe 1 Art</b>	PCE
<b>Vpe 1 Menge</b>	1
<b>Vpe 1 Höhe</b>	5,2 cm
<b>Vpe 1 Breite</b>	10,1 cm
<b>Vpe 1 Länge</b>	15,2 cm
<b>Vpe 1 Gewicht</b>	34 g

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

<b>Garantie</b>	18 Monate
-----------------	-----------

---