

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Sensor, LSA, Temperatur,
ohmscher Widerstand, 10K-T3-
Thermistor, mit mattweißer
Abdeckung

SLASXXX

EAN Code: 3606481817952

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp	Sensor
Messwerttyp	Temperatur
Geräteanwendung	HLK Temperatursteuerung
Flammenfestigkeit	UL94-V0
Schutzart (Ip)	IP20
Position	Living space
Tiefe	24 mm
Höhe	115 mm
Breite	85 mm
Normen	UL 916 FCC part 15 class B
Farbe	Weiß
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Sensortyp	10 kOhm T3 thermistor
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Produktname	SmartX Living Space Sensor
Baureihe	SpaceLogic

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Anschlüsse - Klemmen	Schraube - 2 Kabel(n) (AWG 24 - AWG 18)
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Building Operation SmartX-Raum-Steuergerät Programmierbare Steuerungen
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Displaytyp	Ohne Display
Kommunikationsport-Protokoll	-- 2 Drähte

Montage

Messbereich	0...50 °C temperature
-------------	-----------------------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	CE conforming to EN 61000-6-3 RCM EAC ICES-003
-------------------------	---

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	4,800 cm
Vpe 1 Breite	9,700 cm
Vpe 1 Länge	14,200 cm
Vpe 1 Gewicht	138,000 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	20
Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	30,000 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm
Vpe 2 Gewicht	3,248 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen