


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Temperatursensor, EasyLogic, LCD-Anzeige, Druckknopf, weiß

SLEASLXXB

EAN Code: 3606482186934

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp	Sensor
Messwerttyp	Temperatur
Displaygröße	55.4 mm
Schutzart (Ip)	IP20
Montagehalterung	Oberflächenmontage
Tiefe	21,6 mm
Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Ausgangstyp	Analogausgänge
Sollwert	Yes
Setpoint Range	5...30 °C
Normen	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9
Farbe	Weiß
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 % rF, nicht kondensierend
Produktname	EasyLogic living space sensor
Funktion Verfügbar	Mit Temperatursensor
Baureihe	EasyLogic

Zusatzmerkmale

Messgenauigkeit	NTC 10k type 3 0...50 °C +/-0,5°C
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V AC 50 - 60 Hz +/-15 % 24 V DC +/-15 %
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme (AWG 24 - AWG 18)
Kompatible Produktfamilie	SpaceLogic RP-V
Betätigungsart	+ Taste - Taste
Anzahl Der Ausgänge	1 Analogausgänge
Ausgangsspannung	0 - 10 V DC
Displaytyp	LCD-Anzeige

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Material	ABS + PC
----------	----------

Montage

Produktzertifizierungen	CE
-------------------------	----

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,5 cm
Vpe 1 Breite	10,5 cm
Vpe 1 Länge	12,3 cm
Vpe 1 Gewicht	167 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	36
Vpe 2 Höhe	30 cm
Vpe 2 Breite	30 cm
Vpe 2 Länge	40 cm
Vpe 2 Gewicht	6,453 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	864
Vpe 3 Höhe	105 cm
Vpe 3 Breite	80 cm
Vpe 3 Länge	120 cm
Vpe 3 Gewicht	166,872 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen