

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic Automation Server ASP-NL Secure Boot (HW)

SXWASPSBX10002

EAN Code: 3606482135581

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp	Network controller
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz 60 Hz
Sicherungsdauer	10 days
Kommunikationsdienst	TLS 1.0
Produktgewicht	0,321 kg
Breite	90 mm
Montagemodus	DIN-Schienenmontage
Kurzbezeichnung Des Geräts	AS-P-NLS
Produktzertifizierungen	BTL B-BC cUL-gelistet UL-gelistet RCM cUL-gelistet UL-gelistet RCM
Max. Leistungsaufnahme In W	10 W
Höhe	114 mm
Modell	AS-P-NLS
Farbe	Schwarz
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...70 °C
Tiefe	64 mm
Taktabweichung	+/- 52 s/Monat
Flammenfestigkeit	UL94-5VB
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C
Schutzart (Ip)	IP20
Normen	EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 EN 50491-1 EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC Teil 15, Abschnitt B, Klasse B
[Uh,Nom]	24 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl Der Anschlüsse	2, Verbindungstyp: RJ45 1, Verbindungstyp: USB-Geräte-Anschluss Typ Mini-B 1, Verbindungstyp: USB-Hostanschluss Typ A 2 RS485
Unterstützung Von Kommunikationsanschlüssen	Ethernet 10/100BASE-TX
Speichertyp	4 GB Flash 512 MB RAM
Max. Anzahl Der Angeschlossenen Geräte	464

Zusatzmerkmale

Kommunikationsport-Protokoll	BACnet HTTP HTTPS Modbus TCP serial line master or slave TCP (Transmission Control Protocol)
------------------------------	--

Montage

Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % (rF, nicht kondensierend)
---------------------------	------------------------------------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	9 cm
Vpe 1 Breite	11,4 cm
Vpe 1 Länge	6,4 cm
Vpe 1 Gewicht	321 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja

✓

Pvc-Frei

✓

Produkt Mit Halogenfreien
Kunststoffteilen Und Kabeln

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen