


Spezifikationen



SXWISORS48510001

EAN Code: 3606482207349

Produkt- Oder Komponententyp	RS485-Konverter
Baureihe	SpaceLogic
Baureihe	SpaceLogic

Produktgewicht	0,0800 kg
Breite	66,8 mm
Höhe	74,3 mm
Tiefe	24,5 mm
Kompatible Produktfamilie	SpaceLogic
Schutzart (Ip)	IP20
Kommunikationsnetztyp	RS485
Integrierte Verbindungsart	RJ45
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % rF, nicht kondensierend
Flammenfestigkeit	UL94-V0

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,35 cm
Vpe 1 Breite	6,68 cm
Vpe 1 Länge	6,3 cm
Vpe 1 Gewicht	52,5 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	100
Vpe 2 Höhe	30 cm
Vpe 2 Breite	30 cm
Vpe 2 Länge	40 cm

21.05.2024

Vpe 2 Gewicht	5,28 kg
---------------	---------

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

	Quecksilberfrei	
	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration	
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen	
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China	
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.	