

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic Automation Server ASP Secure Boot (HW)

SXWASPSBX10001

EAN Code: 3606482132740

Hauptmerkmale

Baureihe	EcoStruxure Building Operation
Kurzbezeichnung Des Geräts	AS-P-S
Produktmarke	Schneider Electric
Produkt- Oder Komponententyp	Controller
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Building Operation TB-ASP-W1 Klemmensockel EcoStruxure Building Operation TB-AS-W1 Klemmensockel
Integrierte Verbindungsart	USB 2.0 Typ A USB Typ Mini-B

Zusatzmerkmale

Webdienste	TLS 1.0 HTTP-Server Programmierbare Skripts: Zusammenfassung der Alarme, Report-Management
Kommunikationsdienst	SNMP-Netzwerkmanagement SMTP E-Mail-Benachrichtigung E-Mail-Benachrichtigung über SMTPS Modbus TCP-Client Modbus TCP-Server
Prozessorname	Spear 320s
Kommunikationsport-Protokoll	BACnet Modbus TCP Master - RS485 - 2-adrig Modbus TCP slave - RS485 - 2-adrig HTTPS 10/100BASE-T - RJ45 HTTP 10/100BASE-T - RJ45 LON - TP/FT-10
Speicherbeschreibung	Interner Arbeitsspeicher 512 MB Flash 4 GB
E/A-Prozessorgrenzkapazität	464 I/O, 29 Modulen
Stromaufnahme	400 mA bei 24 V DC
Produktmontage	Auf Sockel DIN-Schiene
Höhe	114 mm
Breite	90 mm
Tiefe	64 mm
Produktgewicht	321 g

Montage

Material	ABS/PC
----------	--------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	BTL CE cULus FCC Teil 15 Klasse B ICES-003
Normen	UL 94 UL 916 FCC CFR 47 Teil 15
Schutzart (Ip)	IP20
Flammenfestigkeit	UL94V0-5VB
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,9 cm
Vpe 1 Breite	9,2 cm
Vpe 1 Länge	13,8 cm
Vpe 1 Gewicht	249,5 g
Vpe 2 Art	S02
Vpe 2 Menge	4
Vpe 2 Höhe	15 cm
Vpe 2 Breite	30 cm
Vpe 2 Länge	40 cm
Vpe 2 Gewicht	2,182 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja

✓

Pvc-Frei

✓

Produkt Mit Halogenfreien
Kunststoffteilen Und Kabeln

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen