

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic IP-IO Serie,
Eingangs-/Ausgangserweiterung,
5 universelle Eingänge/Ausgänge,
4 digitale Ausgänge Form A Rel.

SXWIPIOCA10001

EAN Code: 3606489778873

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp	E/A-Modul
Kurzbezeichnung Des Geräts	IP-IO-UIO5DOFA4
Höhe	110 mm
Modell	IP-IO-UIO5DOFA4
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Sicherungsdauer	7 Tage
Breite	153 mm
Montagemodus	DIN-Schienenmontage Schalttafelmontage
Max. Leistungsaufnahme In W	9 W
Leistungsaufnahme In Va	17 VA
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C
Eingangs-/Ausgangstyp	5 Universal-E/A
Anzahl Der Anschlüsse	2, Verbindungstyp: RJ45 1, Verbindungstyp: USB Typ A Buchse 1, Verbindungstyp: USB-Geräte-Anschluss Typ Mini-B
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % rF, nicht kondensierend
Anzahl Der Ausgänge	3 Form A Relaisausgang 1 Form A Relaisausgang 3
Speichertyp	32 MB Flash 128 MB RAM
Unterstützung Von Kommunikationsanschlüssen	Ethernet 10/100BASE-TX
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V AC +/-20 % 24 - 30 V DC 21 - 33 V DC
Kommunikationsport-Protokoll	BACnet IP

Zusatzmerkmale

Normen	CAN/CSA C22.2 Nr. 24
--------	----------------------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
-----------	-----

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	7,0 cm
Vpe 1 Breite	12,4 cm
Vpe 1 Länge	16,3 cm
Vpe 1 Gewicht	417,0 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Pvc-Frei
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen