

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Controller, SpaceLogic RP-C Pro Plus, 16 points

SXWRCF16C10001

EAN Code: 3606486065570

Hauptmerkmale

Geräteanwendung	HLK
Produkt- Oder Komponententyp	Feldsteuerung
Funktion Verfügbar	Programmierbar Intelligenter Sensoreingang
Farbe	Schwarz
Baureihe	SpaceLogic
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Breite	180 mm
Montagemodus	DIN-Schienenmontage Schalttafelmontage
Produktzertifizierungen	RCM cUL UL
Leistungsaufnahme In Va	65 VA
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...70 °C
Taktabweichung	+/-1 Minute/Monat
Schutzart (Ip)	IP20
Eingangs-/Ausgangstyp	8 Universal-E/A
Eingangsspannung	-0,5 - 24 V DC für Universaleingang
Unterstützung Von Kommunikationsanschlüssen	Ethernet 10/100BASE-TX
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC ±10 %
Höhe	110 mm
Tiefe	64 mm
Baureihe	SpaceLogic

Zusatzmerkmale

Produktname	RP-C Pro
Sicherungsdauer	7 Tage
Flammenfestigkeit	UL94-5V
Kommunikationsport-Protokoll	BACnet IP Bluetooth 5.0 LE 2,4 GHz BACnet MS/TP 2,4 GHz
Normen	EN 61000-6-3 UL 916

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	7 cm
Vpe 1 Breite	14 cm
Vpe 1 Länge	31,7 cm
Vpe 1 Gewicht	1,042 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen