

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Sensor, Temperatur, 3 Tasten/LCD, Sollwert, mit Optimum Black Cover

SXWSATXXXSLB

EAN Code: 3606481732392

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp	Sensor
Messwerttyp	Temperatur
Geräteanwendung	HLK Temperatursteuerung Fan speed controller
Displaygröße	30 x 17 mm
Flammenfestigkeit	UL94-V0
Schutzart (Ip)	IP20
Position	Living space
Tiefe	24 mm
Höhe	115 mm
Breite	85 mm
Normen	UL 916 FCC part 15 class B
Farbe	Schwarz
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Sensortyp	Transmitter
Produktname	SmartX Living Space Sensor
Funktion Verfügbar	Überbrückungsschalter Sollwertverschiebung
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Baureihe	SpaceLogic
Produktspezifische Anwendung	Kühlung Heizung

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Angezeigte Informationen	Temperatur Betriebsmodus Heating/cooling symbol
Max. Leistungsaufnahme In W	2 W
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Building Operation SmartX-Raum-Steuergerät Programmierbare Steuerungen

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Betätigungsart	+ Taste - Taste Anwesenheits-/Abwesenheitssymbol Taste
Lokale Signalisierung	1 rot, grün und blau LED Modulierend, Funktion: Heizungs- oder Klimaanlage-Anwendung
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
Displaytyp	LCD-Anzeige
Unterstützung Von Kommunikationsanschlüssen	RJ45

Montage

Temperatureinstellungsbereich	0...50 °C
Messbereich	0...50 °C temperature
Produktzertifizierungen	CE entspricht EN 61000-6-3 RCM EAC ICES-003

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	4,8 cm
Vpe 1 Breite	9,7 cm
Vpe 1 Länge	14,0 cm
Vpe 1 Gewicht	80,0 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Weee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.