



Kommunikationskarten LonWorks

VW3A21212

EAN Code: 3606480388590

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp	Kommunikationskarte
Kompatible Produktfamilie	Altivar 212
Kommunikationsprotokoll	LonWorks

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Schraubklemme NETA, NETB LonWorks Datenübertragung / Datenempfang Schraubklemme SHLD Abschirmung LonWorks Kommunikation Schraubklemme G/E Erdungsanschluss Federklemme F Programmierbar Logikeingang Federklemme R Programmierbar Hilfsschaltereingang Federklemme VIB Programmierbarer analoger Multifunktionseingang Federklemme CC Potenzialausgleich Steuerstromkreis Federklemme P24 Ausgang Spannungsversorgung Schraubklemme FLA, FLB, FLC Programmierbarer Multifunktions-Relaiskontakt
Eingangstyp	Programmierbarer Multifunktions-Logikeingang F < 24 V DC 5 mA Sink oder Source Programmierbarer Multifunktions-Hilfsschalterseingang R < 24 V DC 5 mA Sink oder Source Programmierbarer analoger Multifunktionseingang VIB 10 V DC 30 kOhm
Ausgangstyp	Programmierbarer Multifunktions-Relaiskontakt FLA, FLB, FLC 250 V AC 1 A 1 Programmierbarer Multifunktions-Relaiskontakt FLA, FLB, FLC 250 V AC 0,5 A 0,4 Programmierbarer Multifunktions-Relaiskontakt FLA, FLB, FLC 30 V DC 0,5 A Ausgang Spannungsversorgung P24 24 V DC 50 mA
Elektrische Verbindung	Schraubklemme/Federklemmleiste
Produktgewicht	0,05 kg

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	7,200 cm
Vpe 1 Breite	17,200 cm
Vpe 1 Länge	23,200 cm
Vpe 1 Gewicht	183,000 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	7
Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	30,000 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm
Vpe 2 Gewicht	2,199 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

	Quecksilberfrei	
	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration	
Eu-Rohs-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)	
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China	