

EI-nr. : 3322334545  
EAN-nr : 3303430334545



### Egenskaber

Produktnavn	Compact NS
Enheds forkortelse	Compact NS1000 NA
Produkttype	Afbryder
Enhedens anvendelse	Distribution
Type	C4
Polbeskrivelse	3P
Netværkstype	AC
Performance level	NA
Egnet for adskillelse	Yes conforming to IEC 60947-3

### Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
Type af betjening	Motormekanisme med ekstern konektor Motor mekanisme
Montagemåde	Drawout
Montage tilbehør	Chassis
[Ie] Nominelt strømforbrug	AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] Isolationsspænding	1000 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-3
[Uimp] impulsmodstandsspænding	8 kV conforming to IEC 60947-3
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm	1000 A ved 60 °C
[Icw] nominel modstand	25 kA during 0.5 s conforming to IEC 60947-3 4 kA during 20 s conforming to IEC 60947-3
[Icm] Nominel kortslutningskapacitet	52 kA 690 V AC at 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-3
Kontaktpositionsindikator	Ja
Synlig pause	No
Mekanisk holdbarhed	6000 cycles conforming to IEC 60947-3
Elektrisk holdbarhed	1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3

Afstand imellem tilslutninger	70 mm
Højde	327 mm
Bredde	210 mm
Dybde	147 mm
Vægt	14 kg

## miljø

Standarder	IEC 60947-3
Produktcertificeringer	ASTA ASEFA
Forureningsgrad	3 i henhold til IEC 60947-3
Omgivelsestemperatur under drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-50...85 °C

## Packing Units

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	14,711 kg
Forpakning 1 højde	36 cm
Forpakning 1 bredde	23 cm
Forpakning 1 længde	39 cm

## Offer Sustainability

REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	<a href="#">Ja</a>
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofekklæring til orientering.
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------