

Thorsman – UFB-900 – gulvboks –  
grå



5197055

EAN-nr: 7332418020343

Egenskaber

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Produktserie        | Thorsman                                |
| Produktnavn         | UFB                                     |
| Produkttype         | Gulvboks                                |
| Installationssystem | Gulvboks                                |
| Gulvtype            | Hævet gulv<br>Hævet gulv<br>Hulrumsgulv |
| Form På Gulvboks    | Rektangulær                             |
| Enhedens Anvendelse | Tørt miljø                              |
| Antal Pr. Sæt       | Sæt med 1                               |

Produktinformationer

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Sammensætning | Låg<br>Netværk<br>Trimramme |
| Materiale     | PA (polyamide) 6            |
| Længde        | 310 mm                      |
| Højde         | 87 mm                       |
| Bredde        | 310 mm                      |

Miljø

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Standarder                       | DIN VDE 0634 part 1 |
| Omgivelsestemperatur Under Drift | -20...60 °C         |
| Ip Kapslingsklasse               | IP20                |

Forpakkingsinformation

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Enhedstype Af Pakke 1   | PCE       |
| Antal Enheder I Pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Højde           | 10,000 cm |
| Pakke 1 Længde          | 33,500 cm |
| Package 1 Length        | 36,000 cm |
| Pakke 1 Vægt            | 3,347 kg  |
| Enhedstype Af Pakke 2   | S04       |
| Antal Enheder I Pakke 2 | 2         |

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Pakke 2 Højde           | 30 cm      |
| Pakke 2 Bredde          | 40 cm      |
| Pakke 2 Længde          | 60 cm      |
| Pakke 2 Vægt            | 7,344 kg   |
| Enhedstype Af Pakke 3   | P12        |
| Antal Enheder I Pakke 3 | 52         |
| Pakke 3 Højde           | 109,500 cm |
| Pakke 3 Bredde          | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Længde          | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vægt            | 202,944 kg |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | LV |
|-----------------|----|

## samhandelsbetingelser DK

|           |          |
|-----------|----------|
| Lagerkode | På lager |
|-----------|----------|

## Bæredygtighed

**Green Premium™**-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO<sub>2</sub>-indhold.

**Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed** er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Eu Rohs-Direktiv | Ikke relevant, ikke omfattet af EU RoHS |
|------------------|-----------------------------------------|

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Miljømæssige Oplysninger | <a href="#">Miljøprofil for produkt</a> |
|--------------------------|-----------------------------------------|

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Cirkularitetsprofil | Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser |
|---------------------|---------------------------------------------|