

Produktdatablad

Specifikationer



EMC - Skab 600x600x250 mm

NSYS3HF6625P

EAN-nr: 3606480212802

Egenskaber

Sortiment	Spacial
Produktnavn	Spacial S3HF
Application	Industri applikation
Category	Kompakt kapsling
Højde På Skab	600 mm
Bredde På Skab	600 mm
Dybde På Skab	250 mm
Dørtype	Plan
Montage Plade Beskrivelse	Uden montageplade
Pakningsplade	Uden gland plade
Installationstilbehørstype	Vægmontage
Sammensætning	1 krop 1 dør med lås 1 Montageplade

Produktinformationer

Body Type	Enkel stk. krop
Antal Af Dørs	Fronten: 1 dør(e)
Låsetype	3 punkts lås, 3 mm dobbeltbom
Adgangibility Til Operation	Front
Removable Dele	Dør ved hængsler
Materiale	Krop: aluzinc
Overfladebehandling	Epoxy-polyester powder
Farve	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 60529
Vægt	21 kg

Miljø

Elektromagnetisk Kompatibilitet	EMC immunity
Ip Kapslingsklasse	IK10 i henhold til IEC 62262
Ip Kapslingsklasse	IP55

Forpakkingsinformation

Ansvarfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	60,0 cm
Pakke 1 Længde	60,0 cm
Package 1 Length	25,0 cm
Pakke 1 Vægt	21,0 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

 Kviksløvfri

 Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Certificeringer og standarder

Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stof erklæring til orientering.
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser