

Produktdatablad

Specifikationer



Harmony displayhoved med 7 segment display i rød farve

ZA2VA04

EAN-nr: 3389110648942

Egenskaber

Produktserie	Harmony
Produkttype	Hoved for digital skærm
Montagediameter	22 mm
Farve På Trykflade Eller Linse	Rød
Nominel Forsyningsspænding [Us]	24 V DC

Produktinformationer

Skærmtype	7 segments LED + mulighed for decimal
Grænse For Forsyningsspænding	13...30 V
Vægt	0,02 kg

Miljø

Produktcertificeringer	UL CSA
Omgivelsestemperatur Under Drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...85 °C
Vibrationsmodstand	10 gn (f= 10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Chokmodstand	180 gn i henhold til IEC 60068-2-27
Beskyttelsesklasse	Klasse II i henhold til NF C 20-030
Ip Kapslingsklasse	IP65 i henhold til IEC 60529 IP65 i henhold til NF C 20-010

Forpakkingsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,200 cm
Pakke 1 Længde	4,200 cm
Package 1 Length	4,200 cm
Pakke 1 Vægt	20,000 g
Enhedstype Af Pakke 2	S01
Antal Enheder I Pakke 2	60
Pakke 2 Højde	15,000 cm

Ansvarfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	1,435 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

✓ Reach Uden Svhc

✓ Uden Giftige Tungmetaller

✓ Kviksvølvfri

✓ Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Certificeringer og standarder

Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Weee	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr