



Split core strømtransformer type HP til kabel 800 A / 5 A

METSECT5HP080

EAN-nr: 3606489608491

Egenskaber

Sortiment	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkttype	Strøm transformer
Sedundær Strøm	5 A
Nøjagtighedsklasse	Klasse 1 ved 5 VA
Mærkestrøm [In]	800 A

Produktinformationer

Strømtransformertype	Standard til kabel Delbar kerne
Strømtransformers Omsætningsforhold	800/5
Konventionel Friluft Termisk Strøm [Ith]	960 A
Maksimal Sikkerhedsfaktor	5
Tilladelig Strøm	48000 A gennem 1 s
[Ue] Nominel Driftsspænding	< 720 V 50 Hz
Isolationsspænding [Ui]	3 kV
Montagemåde	Clip-on
Bredde	Udvendig: 72,2 mm
Højde	Udvendig: 120,6 mm
Diameter	Indvendig: 44 mm
Elektrisk Isolationsklasse	Klasse E
Udvendig Kabeldiameter	44 mm
Tilslutningsklemmer	Kabel 2 kabel(er) 0,5...1,5 mm² 0,5 m

Miljø

Standarder	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Omgivelsestemperatur Under Drift	-5...50 °C
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-25...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,5 cm
Pakke 1 Længde	8,5 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Pakke 1 Vægt	700,0 g
Enhedstype Af Pakke 2	S02
Antal Enheder I Pakke 2	12
Pakke 2 Højde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	8,8 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	HU
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)

Trivsel

 Reach Uden Svhc	
 Uden Giftige Tungmetaller	
 Kviksølvfri	
 Oplysninger Om Rohs-Undtagelse	Ja
Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring
Weee	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.