

Produktdatablad

Specifikationer



Montageplade galv. t/1800x1200

NSYMP1812

EAN-nr: 3606485126869

Egenskaber

Sortiment	Spacial
Tilbehør/Reservedele Kategori	Montagetilbehør
Produkttype	Montageplade
Enhedens Anvendelse	Flere anvendelser
Til Skabe I Normal Størrelse	-
Montage Plade Beskrivelse	Plan
Serien Passer Med	Spacial (Spacial SF 5G) Spacial ("Spacial SM") Spacial (Spacial SFX) Spacial (Spacial SMX)
Sammensætning	1 Montageplade 2 sliding shoes
Antal Pr. Sæt	Sæt med 1
Materiale	Galvaniseret stål

Produktinformationer

Fastgørelse	Ved fastgørelse konsol
Maksimal Belastning	300 kg/m²
Max Tilladt Vedvarende Belastning	500 kg intermediate position 600 kg back of the enclosure
Højde	Fastgørelse centers: 1650 mm Nominel: 1800 mm Real: 1697 mm
Bredde	Fastgørelse centers: 1050 mm Nominel: 1200 mm Real: 1096 mm
Dybde	27 mm

Forpakkingsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,0 cm
Pakke 1 Længde	110,0 cm
Package 1 Length	171,5 cm
Pakke 1 Vægt	49,0 kg
Enhedstype Af Pakke 2	P2M

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Antal Enheder I Pakke 2	15
Pakke 2 Højde	66,0 cm
Pakke 2 Bredde	200,0 cm
Pakke 2 Længde	120,0 cm
Pakke 2 Vægt	764,0 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

- ☒ Reach Uden Svhc
- ☒ Uden Giftige Tungmetaller
- ☒ Kviksølvfri
- ☒ Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Certificeringer og standarder

Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser