


Fiche Produit

Spécifications



Bouton poussoir Sonnerie Bronze

EPH0800169

Principales

Gamme	Asfora
Type De Produit Ou Équipement	Bouton-poussoir
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Nombre De Touches	1
Nuance De La Couleur	Bronze
Type D'Emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Plage De Puissance	2300 W
Courant Assigné D'Emploi	10 A à 250 V CA
Nombre De Câbles	2 câble(s) 2,5 mm²
Rigidité Du Câble	Souple Rigide Multibrin torsadé rigide
Longueur De Dénudage Des Fils	13,0 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Finition De La Surface	Peint
Matière Des Conducteurs	Cuivre
Mode De Fixation	Vis ou griffes51...70 mm
Raccordement	Bornes sans vis
Marquage	Symbole de cloche
Largeur	71 mm
Hauteur	71 mm
Profondeur	43,0 mm
Profondeur En Saillie	15 mm
Poids Du Produit	0,0586 kg

Environnement

Normes	CEI 60669-1
Certifications Du Produit	TSE VDE NF

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Labels Qualité	CE UKR
Degré De Protection (Ip)	IP20
Température Ambiante De Fonctionnement	-5...40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,000 cm
Poids De L'Emballage 1	59,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	9,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	18,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	27,500 cm
Poids De L'Emballage 2	666,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	120
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	8,536 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises