

Produktdatablad

Specifikationer



Trykhoved ZA2BA639 bla/hvid

ZA2BA639

! Udgået den: 17. sep. 2023

EAN-nr: 3389110591217

! Udgået

Egenskaber

Produktserie	"Harmony XAC"
Produkttype	Hoved til trykknop
Type Nr.	XACA

Produktinformationer

Mærkning	Med symboler
Yderligere Egenskaber	Reset push-button
Farve På Trykflade Eller Linse	Blå
Produktet Passer Med	"XY2CE"
Montagested	Front of enclosure
Mindst Mulige Salgsantal	1
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 "EN/IEC 60204-32"
Omgivelsestemperatur Under Drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...70 °C
Vibrationsmodstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Chokmodstand	100 gn i henhold til IEC 60068-2-27
Overspændingskategori	Klasse II i henhold til IEC 61140
Ip Kapslingsklasse	IP65 i henhold til IEC 60529
Ip Kapslingsklasse	IK08 conforming to EN 50102
Vægt	0,025 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electric's forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

- ✓

Reach Uden Svhc
- ✓

Uden Giftige Tungmetaller
- ✓

Kviksølvfri
- ✓

Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Certificeringer og standarder

Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr