

Fiche Produit

Spécifications



Ultra - adjustable external corner - 101 x 34/50 mm - ABS - white

ETK10130E

Principales

Gamme De Produit	Ultra
Type De Produit Ou Équipement	Cornière extérieure
Application	Câble de distribution
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité Du Lot	Lot de 5
Segment De Marché	Petit commerce Résidentiel

Complémentaires

Coupe Transversale De Partage	101 x 50 mm 101 x 34 mm
Matériau De Partage	Plastique
Réglage	Ajustable
Mode De Fixation	Clipsé
Matière	PC/ABS
Hauteur	110 mm
Largeur	102 mm
Profondeur	98 mm

Environnement

Normes	EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2006
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP40
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK07

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,000 cm
Poids De L'Emballage 1	92,000 g

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	11,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	21,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	28,000 cm
Poids De L'Emballage 2	582,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	35
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	4,724 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises