

Fiche Produit

Spécifications



Ultra - adjustable external corner - 151 x 50 mm - ABS - white

ETK15130

! La production de ce produit a été arrêtée le: 10 juil. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produit	Ultra
Type De Produit Ou Équipement	Cornière extérieure
Application	Câble de distribution
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité Du Lot	Lot de 5
Segment De Marché	Résidentiel Petit commerce

Complémentaires

Coupe Transversale De Partage	151 x 50 mm
Matériau De Partage	Plastique
Réglage	Ajustable
Mode De Fixation	Clipsé
Matière	PC/ABS
Hauteur	160 mm
Largeur	102 mm
Profondeur	98 mm

Environnement

Normes	EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2006
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP40
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK07

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	16,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,5 cm
Poids De L'Emballage 1	123,0 g

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Poids De L'Emballage 2	345 g
Type D'Emballage 3	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 3	30
Poids De L'Emballage 3	2,07 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises