

Fiche Produit

Spécifications



Acti9 - cartouche pour parafoudre - pour C1 25 à 350 - type 1

16315

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Cartouche
Nom De L'Appareil	C1 25-350
Compatibilité De Gamme	Acti9 Acti 9 PRD2 parafoudre à cartouche débrochable
Type De Parafoudre	Réseau de distribution électrique

Complémentaires

Classe De Parafoudre	Type 1
Technologie Du Parafoudre	Éclateur
Schéma De Liaison À La Terre	TN TT
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50 Hz
Courant Nominal De Décharge	25 kA
[Uc] Tension Maximale De Service Permanent	350 V
[Up] Niveau De Protection En Tension Maximal	<1,5 kV type 1
[If] Courant De Suite	25 kA
Signalisation Locale	Repère (blanc/rouge)
Mode D'Installation	Plug-in
Support De Montage	Dans module SPD
Pas De 9 Mm	2,5
Hauteur	50 mm
Largeur	23 mm
Profondeur	57 mm
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate)
Temps De Réponse	< 100 ns

Environnement

Normes	CEI 61643-1 EN 61643-11
Certifications Du Produit	KEMA-KEUR
Degré De Protection Ip	IP20 face avant:
Humidité Relative	5...90 %

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Altitude De Fonctionnement	0...2000 m
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...80 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,400 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,000 cm
Poids De L'Emballage 1	152,000 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	35
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	5,543 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure	
 Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.