


Fiche Produit

Spécifications



Bouton poussoir lumière Anthracite

EPH0900171

! La production de ce produit a été arrêtée le: 10 juil. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Asfora
Type De Produit Ou Équipement	Bouton-poussoir
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Nombre De Touches	1
Nuance De La Couleur	Anthracite
Type D'Emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Plage De Puissance	2300 W
Courant Assigné D'Emploi	10 A à 250 V CA
Nombre De Câbles	2 câble(s) 2,5 mm²
Rigidité Du Câble	Souple Rigide Multibrin torsadé rigide
Longueur De Dénudage Des Fils	13,0 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Finition De La Surface	Peint
Matière Des Conducteurs	Cuivre
Mode De Fixation	Vis ou griffes51...70 mm
Raccordement	Bornes sans vis
Marquage	Symbole lumineux
Largeur	71 mm
Hauteur	71 mm
Profondeur	43,0 mm
Profondeur En Saillie	15 mm
Poids Du Produit	0,0586 kg

Environnement

Normes	CEI 60669-1
--------	-------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Certifications Du Produit	TSE VDE NF
Labels Qualité	CE UKR
Degré De Protection (Ip)	IP20
Température Ambiante De Fonctionnement	-5...40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	16 cm
Poids De L'Emballage 1	66 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	9,4 cm
Largeur De L'Emballage 2	18,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	27,5 cm
Poids De L'Emballage 2	830 kg
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	120
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	40 cm
Longueur De L'Emballage 3	60 cm
Poids De L'Emballage 3	11212 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être



Information Sur Les Exemptions Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises