

# Fiche Produit

Spécifications



## Prise 2p, blanc

EPH3000121

### Principales

Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Configuration des pôles de la prise	2P
Présentation du produit	Produit complet
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Film plastique-boîte

### Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	1
Montage de l'appareil	Encastré
Plage de puissance	3680 W
Courant assigné d'emploi	16 A à 250 V CA
Raccordement	Bornes de levage
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup>
Rigidité du câble	Souple Rigide Multibrin torsadé rigide
Longueur de dénudage des fils	13,0 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque ABS + PC: plaque centrale
Finition de la surface	Brillant
Matière des conducteurs	Cuivre
Mode de fixation	Vis ou griffes 51...69 mm
Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur en saillie	10 mm
Quantité du lot	1
Poids du produit	0,072 kg

## Environnement

Normes CEI 60884-1

Certifications du produit SEP-BBJ  
TSE

Degré de protection (IP) IP20

## Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Poids de l'emballage (Kg) 74,33 g

Hauteur de l'emballage 1 4 cm

Largeur de l'emballage 1 8,2 cm

Longueur de l'emballage 1 8,2 cm

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 10

Poids de l'emballage 2 821,75 g

Hauteur de l'emballage 2 9,5 cm

Largeur de l'emballage 2 18,5 cm

Longueur de l'emballage 2 27,5 cm

Type d'emballage 3 S04

Nb produits dans l'emballage 3 120

Poids de l'emballage 3 10,401 kg

Hauteur de l'emballage 3 30 cm

Largeur de l'emballage 3 40 cm

Longueur de l'emballage 3 60 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE Conforme  
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie 18 months