

Fiche Produit

Spécifications



Ultra - mini trunking - 40 x 16 mm -
PVC - white - 2 m



ETK40316

Principales

Gamme	Ultra
Type De Produit Ou Équipement	Mini moulure
Application	Câble de distribution
Quantité Du Lot	84 m
Segment De Marché	Résidentiel Petit commerce

Complémentaires

Matériau De Partage	Plastique
Séparation De Compartiments	1 compartiment
Coupe Transversale De Partage	40 x 16 mm
Mode De Fixation	Trou de fixation pré-perforé 230 mm Câble puissance: vissé
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	40 mm
Largeur	16 mm

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP40
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK07
Température Ambiante De Fonctionnement	-5...60 °C
Normes	EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2006

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	200,0 cm
Poids De L'Emballage 1	446,0 g
Type D'Emballage 2	BB1

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Nb Produits Dans L'Emballage 2	84
Hauteur De L'Emballage 2	13,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	25,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	200,0 cm
Poids De L'Emballage 2	18,744 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises