

Fiche Produit

Spécifications



Asfora-socket outlet side E-16A lid white

EPH3100121

Principales

Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Description standard de la prise	Avec terre standard germanique
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Présentation du produit	Produit complet
Information supplémentaire pour prise	Volet
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	1
Montage de l'appareil	Encastré
Plage de puissance	3680 W
Courant assigné d'emploi	16 A à 250 V CA
Raccordement	Bornes de levage
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm ²
Rigidité du câble	Souple Rigide Multibrin torsadé rigide
Longueur de dénudage des fils	13,0 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque ABS + PC: plaque centrale ABS (acrylonitrile butadiène styrène): volet
Finition de la surface	Brillant
Matière des conducteurs	Cuivre
Mode de fixation	Vis ou griffes 51...69 mm
Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	47 mm
Profondeur en saillie	15 mm

Quantité du lot	1
Poids du produit	0,085 kg

Environnement

Normes	CEI 60884-1
Certifications du produit	TSE VDE
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	85,75 g
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	934,0 g
Hauteur de l'emballage 2	9,5 cm
Largeur de l'emballage 2	18,5 cm
Longueur de l'emballage 2	27,5 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	120
Poids de l'emballage 3	11,802 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------