

Fiche Produit

Spécifications



Ultra - mini goulotte - 40 x 25 mm - PVC - blanc- 2 m



ETK40325

Principales

Gamme	Ultra
Type De Produit Ou Équipement	Mini moulure
Application	Câble de distribution
Quantité Du Lot	Lot de 30
Segment De Marché	Petit commerce Résidentiel

Complémentaires

Matériau De Partage	Plastique
Séparation De Compartiments	1 compartiment
Coupe Transversale De Partage	40 x 25 mm
Mode De Fixation	Trou de fixation pré-perforé 230 mm Câble puissance: vissé
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	40 mm
Largeur	25 mm

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP40
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK07
Température Ambiante De Fonctionnement	-5...60 °C
Normes	EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2006

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	200,0 cm
Poids De L'Emballage 1	552,0 g
Type D'Emballage 2	CAR

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Nb Produits Dans L'Emballage 2	60
Hauteur De L'Emballage 2	14,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	27,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	204,0 cm
Poids De L'Emballage 2	16,84 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises