

Fiche Produit

Spécifications



Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - Ø25 mm - long 3 m - Gris

IMT40625

! La production de ce produit a été arrêtée le: 28 juil. 2021

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produit	Mureva
Type De Produit Ou Équipement	Conduit rigide
Forme	Tulipé
Fonctions Disponibles	Fonction GT
Emplacement De Montage	Intérieur À l'extérieur
Section Nominale	359 mm²
Diamètre	Externe: 25 mm Interne: 21,4 mm
Nuance De La Couleur	Gris (RAL 7035)
Longueur	3 m

Complémentaires

Résistance À La Compression	750 N
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantité Du Lot	51 m
Température Ambiante De Fonctionnement	-5...60 °C
Normes	CEI 61386

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK07
Certifications Du Produit	NF
Caractéristique D'Environnement	Non propagateur de flamme

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	12 cm
Largeur De L'Emballage 1	13,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	301 cm
Poids De L'Emballage 1	146 g

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓ Sans Svhc Reach
- ✓ Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓ Sans Mercure
- ✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises