


Fiche Produit

Spécifications



Contactor coil,Easy TeSys Control, 110V AC,50Hz,spare part for LC1E06...25

LAEX12F5

! La production de ce produit a été arrêtée le: 1 nov. 2020

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Easy TeSys
Gamme De Produit	Easy TeSys Control
Type De Produit Ou Équipement	Bobine de contacteur
Nom De L'Appareil	LAEX
Compatibilité Produit	LC1E25
Type De Circuit De Commande	CA à 50 Hz standard
[Uc] Tension Circuit De Commande	110 V CA 50 Hz
Résistance Moyenne	124 Ohm à 20 °C
Inductance De Circuit Fermé	4,41 H

Complémentaires

Plage De Tension Du Circuit De Commande	Opérationnel: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Puissance D'Appel En Va	70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consommation Moyenne Au Maintien En Va	7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-5...55 °C
Poids Du Produit	0,067 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,0 cm
Poids De L'Emballage 1	91,0 g
Type D'Emballage 2	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 2	28
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	15,0 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	2,773 kg
Type D'Emballage 3	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 3	896
Hauteur De L'Emballage 3	70,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	60,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	80,0 cm
Poids De L'Emballage 3	79,44 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)