

Fiche Produit

Spécifications



Ultra - adjustable internal corner - 25 x 16/25 - ABS - white

ETK25320

Principales

Gamme De Produit	Ultra
Type De Produit Ou Équipement	Angle intérieur
Application	Câble de distribution
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité Du Lot	Lot de 40
Segment De Marché	Résidentiel Petit commerce

Complémentaires

Coupe Transversale De Partage	25 x 25 mm 26 x 16 mm
Matériau De Partage	Plastique
Réglage	Ajustable
Mode De Fixation	Clipsé
Matière	Boîtier thermoplastique ABS
Hauteur	29 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	45 mm

Environnement

Normes	EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2006
Température Ambiante De Fonctionnement	-5...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP40
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK07

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,000 cm
Poids De L'Emballage 1	12,200 g

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	40
Hauteur De L'Emballage 2	13,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	14,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	17,000 cm
Poids De L'Emballage 2	536,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	640
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	9,207 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises