

Fiche Produit

Spécifications



VIGI MH 3P 200-440V CA 0,03-10A DIFFERENTIEL POUR DISJONCTEUR NSX250

LV431535

! Ce produit n'est plus fabriqué.

! La production de ce produit a été arrêtée le: 27 juin 2022

! Fin de service le: 27 nov. 2023

Principales

Gamme De Produit	ComPacT NSX100...250
Gamme	ComPacT
Type De Produit Ou Équipement	Bloc vigi
Application	Câblage
Compatibilité De Gamme	ComPacT ComPacT NSX250 disjoncteur EasyPact EasyPact CVS250 disjoncteur
Description Des Pôles	3P
[In] Courant Assigné D'Emploi	250 A
Nom Du Bloc Additif De Protection Différentielle	MH
Classe De Protection Différentielle	Classe A
Type De Réglage De Sensibilité Différentielle	Réglable 5 positions
Sensibilité Du Différentiel	0,03 A 0,3 A 1 A 3 A 10 A
Type De Réglage De La Temporisation Protection Différentielle	Réglable 4 positions
[Dt] Plage De Réglage De La Temporisation Différentielle	310 ms 0 ms 60 ms 150 ms

Complémentaires

Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	200...440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Protection Différentielle	Avec
Temps De Coupure Maximal	800 ms
Catégorie De Surtension	Classe II

Environnement

Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II
Normes	CEI 60947-2

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

✓ Sans Pvc

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.