Fiche Produit

Spécifications



PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 200/5A - câble<22mm-barre 10x30mm

METSECT5ME020

La production de ce produit a été arrêtée le: 1 nov. 2020

Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	PowerLogic
Nom Du Produit	CT
Type De Produit Ou Équipement	Transformateur de courant
Courant Secondaire	5 A
Classe De Précision	Classe 0,5 à 4 VA Classe 1 à 7 VA Classe 3 à 8,5 VA
Courant Nominal (In)	200 A

Complémentaires

Type De Transformateur De Courant	Tropicalisé pour barre et câble
Rapport Transformateur De Courant	200/5
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	12 kA
Courant Dynamique Admissible	2,5 Ith
Facteur De Sûreté Maximal	5
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] Tension D'Isolement	3 kV
Mode D'Installation	Encliquetable Vis de verrouillage isolée Par vis
Support De Montage	Jeu de barres Rail DIN Platine de montage
Largeur	Extérieur: 56 mm
Hauteur	Extérieur: 84 mm
Profondeur	Extérieur : 42 mm
Diamètre	22 mm
Poids Du Produit	0,308 kg
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	3 kV
Classe D'Isolation Électrique	Classe B
Diamètre Extérieur Du Câble	22 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Ouverture Des Barres	25,5 x 11,5 30,5 x 10,5 20,5 x 12,5
Plombage	Sans

Environnement

Normes	VDE 0414 CEI 61869-2
Certifications Du Produit	CE
Degré De Protection Ip	IP20
Humidité Relative	0…95 %
Température Ambiante De Fonctionnement	-25…60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7 cm
Largeur De L'Emballage 1	7 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,1 cm
Poids De L'Emballage 1	311 g

Développement durable

Le label **Green Premium^{TM} label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO_2.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

En savoir plus sur Green Premium ›

Guide pour évaluer la durabilité d'un produit ›

Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.